

DÉTENDEURS DIM 200-50-30 T PURGE



- Détendeur Haute Pression - Simple détente
- Montage sur bouteille 200 bar
- Adapté aux gaz purs et mélanges toxiques, corrosifs et combustibles
- En acier inoxydable

Laboratoires et Analyses

Domaines d'application

Les détendeurs **DIM** sont utilisés dans les laboratoires et les unités de production pour les gaz étalons, gaz vecteurs, création d'atmosphères...

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz purs jusqu'à N60 dont ALPHAGAZ™ 1 & 2, Mélanges réactifs

A l'exception de :

Dioxyde de carbone

Spécifications

Le clapet attelé à la membrane renforce l'étanchéité. Il diminue les risques de montée en pression et améliore la durée de vie de l'appareil.

Pression maximale d'entrée à 15°C...200 bar

Pression de sortie 5 à 50 bar

Débit nominal en azote 30 Nm³/h*

Pression de début d'ouverture 62 bar

Taux de fuite intérieur/extérieur $\leq 3 \times 10^{-9}$ mbar.l/s d'hélium., Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.

Matières

Corps.....	Acier inoxydable 316L
Siège	Acier inoxydable 316
	Acier inoxydable 316L garni
Clapet.....	PTFCE
Membrane	Hastelloy C®
Filtre	Monel 400®
Soupape.....	Acier inoxydable/FKM
Joint	PTFCE

Les + qui font la différence

Hautes performances :

Pas de risque de contamination car pas de ressort et de filetage dans le flux gazeux.

Grande sécurité d'utilisation :

La deuxième entrée permet le raccordement direct du système de purge.


Coiffe étanche et collectable.

INFO +

Pour la mise en oeuvre des gaz corrosifs et des mélanges réactifs, utiliser les systèmes de purge et les armoires étanches appropriés

Alerte Sécurité

⚠ Attention ! En cas d'utilisation avec des gaz corrosifs et toxiques, respecter les procédures de purge des équipements.



Manuel d'emploi

OP 150 - DIM


Raccordement

Raccordement d'entrée : Raccord HP selon le type de gaz

Raccordement de sortie : 2 ports de sortie G 3/8 BSPP femelle

Raccordement soupape : Raccord double bague en acier inoxydable 6mm

Courbe de débit






Configuration du modèle





Les détendeurs sont livrés avec un raccord d'entrée haute pression adapté au type de gaz mis en œuvre et un ou plusieurs raccords de sortie (à monter selon les cas). Ils sont équipés d'origine de deux manomètres haute pression et basse pression et d'une soupape collectable.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Forme du raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
210802	REG DIM 200-50-30 T PURGE DIN 8 - CF 6 M	Corrosifs	200 bar	50 bar	30 Nm ³ /h	DIN 477-1 Nr. 8	Serrage à la clé Inox	DB 6mm	Acier inoxydable
210803	REG DIM 200-50-30 T PURGE DIN 5 - CF 6 M	Corrosifs	200 bar	50 bar	30 Nm ³ /h	DIN 477-1 Nr. 5	Serrage à la clé Inox	DB 6mm	Acier inoxydable
153595	DET DIM 200-50-30 T PURGE NF E - DB 6MM	H ₂	200 bar	50 bar	30 Nm ³ /h	NF E		DB 6mm	Acier inoxydable
153599	DET DIM 200-50-30 T PURGE NF J - DB 6MM	Corrosifs, Toxiques	200 bar	50 bar	30 Nm ³ /h	NF J	Serrage à la clé Inox	DB 6mm	Acier inoxydable
154240	DET DIM 200-50-30 T PURGE NF G - DB 6MM	Mel. oxydants	200 bar	50 bar	30 Nm ³ /h	NF G	Serrage à la clé Inox	DB 6mm	Acier inoxydable
153607	DET DIM 200-50-30 T PURGE DIN 1 - DB 6MM	H ₂ , Gaz inflammable / mélange	200 bar	50 bar	30 Nm ³ /h	DIN 477-1 Nr. 1	Serrage à la clé Inox	DB 6mm	Acier inoxydable

Options

	Référence	Désignation longue
	16532	Raccords Inox G3/8 BSPP Mâle *Kit N°2 DB Ø Ext. 1/8" et 6 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16558	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16562	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16564	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 3/8" Inox *Joint plat PTFCE
	16565	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" Inox *Joint plat PTFCE

	Référence	Désignation longue
	16566	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" Inox *Joint plat PTFCE
	16567	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16569	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 12 mm Inox *Joint plat PTFCE
	19207	Détecteur de fuite AEROSOL "1000 BULLES"

Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
153607	17130	JOINT Torique en EPDM R9 10,5x2,7 mm EP851 pour Raccord d'Entrée Laiton Type C(NF) et E(NF)