

# DÉTECTEURS DE FUITES 1000 BULLES



- Détection des fuites
- Recherche des fuites aux raccords

Soudage, Coupage, Process industriels

## Domaines d'application

Le 1000 Bulles est utilisé pour la recherche de fuites aux niveaux des raccords sur les équipements industriels

### Conçu pour la détection des gaz :

Gaz non corrosifs, Gaz combustibles

## Spécifications

Numéro ONU ..... 1950

## Les + qui font la différence

### **Facile à utiliser :**

Simple pulvérisation au niveau du raccordement, des bulles apparaissent à l'endroit précis de la fuite.

### **Propre :**

Ne laisse pas de traces

### INFO +

Compatible Oxygène et gaz combustibles. Non compatibles avec les gaz de hautes puretés.

## Alerte Sécurité

⚠ Attention! Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur

# Encombrement

Poids net : 0.9 kg

## Manuel d'emploi

OP

## Configuration du modèle

Livrés en carton de 6 sprays

## Produits

Référence	Designation courte
19207	DETECTEUR DE FUITES "1000 BULLES"