

FINS DE LIGNE ELC 15



- Prise de pression murale
- Adapté à tout type de gaz
- En laiton chromé

Laboratoires et Analyses, Process industriels

Domaines d'application

Les fins de ligne **ELC** constituent le terminal d'un réseau de distribution de gaz dans les laboratoires. Ils permettent la fixation et la connexion rapide et simple de divers.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz purs

Spécifications

Débit nominal en azote.....6 m³/h*

Les + qui font la différence

Configurations multiples :

Montage rapide, d'équipements divers tels que détendeurs, vannes de réglage, débitmètres. S'adapte à toutes les positions grâce à ses entrées : latérale et arrière.

Pratique :

Le débit de gaz est automatiquement stoppé lorsque la sortie n'est pas raccordée. Son bouchon équipé d'une chaînette garantit la propreté.

Encombrement

Longueur (L) : 63 mm

Profondeur (D) : 65 mm

Ø1 : 38 mm

Poids net : 0.5 kg

Raccordement

Raccordement d'entrée : Entrée : G 3/8 BSPP femelle par l'ar-

rière (traversée de cloison) ou latérale

Raccordement de sortie : Ecrou tournant G 3/8 BSPP femelle

Configuration du modèle


Les supports à clapet ELC sont livrés avec un bouchon équipé d'une chaînette.

Produits

Référence	Désignation courte	Gaz	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
16221	FDL ELC 15	Gaz inertes	6 Nm³/h	G 3/8 BSPP F	G 3/8 BSPP F	Laiton

Options

	Référence	Désignation longue
	16521	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" Laiton *Joint plat PTFCE
	16522	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16523	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" Laiton *Joint plat PTFCE
	16524	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16526	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16558	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16562	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16564	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 3/8" Inox *Joint plat PTFCE
	16565	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" Inox *Joint plat PTFCE
	16566	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" Inox *Joint plat PTFCE
	16567	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Inox *Joint plat PTFCE

	Référence	Désignation longue
	16569	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 12 mm Inox *Joint plat PTFCE