

# DÉBITMÈTRES DYNAVAL 5L/MIN



- Débitmètre mécanique - Basse pression
- Montage sur détendeur ou sur canalisation
- Adapté aux gaz de qualité industrielle
- En alliage léger

Process industriels

## Domaines d'application

Les fins de ligne **DYNAVAL** sont destinées à toutes les applications pour lesquelles il est nécessaire d'avoir un réglage de débit précis.

### Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz de qualité industrielle

## Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C...3.5 bar

Débit réglable jusqu'à.....0 à 5 l/min

Débit maximal .....5 l/min

## Les + qui font la différence

### **Robuste :**

Débitmètre à palette.

### **Précis :**

Indication du débit à  $\pm 10\%$  (pleine échelle).

### INFO +

Chaque appareil est étalonné unitairement en fonction du gaz à pression fixe de 3.5 bar.


# Encombrement

Longueur (L) : 56 mm

Hauteur (H) : 121 mm

Profondeur (D) : 61 mm

Poids net : 0.4 kg



## Manuel d'emploi

OP 440 - Dynaval

## Raccordement

Raccordement d'entrée : 1 port d'entrée G 3/8 BSPP mâle

Raccordement de sortie : 1 port de sortie M 12 x 125 mâle

## Configuration du modèle

Les DYNAVAL sont livrés avec leur raccord de sortie

## Description du raccordement :

Ecrou et Olive crantée pour tuyaux souple  $\varnothing$  int 6 mm.