

TRANSMETTEURS DE PRESSION BDS-17600 EX 400



- Adapté aux gaz purs et aux gaz de qualité industrielle
- En acier inoxydable

Domaines d'application

Les transmetteurs BDS-17600 Ex sont principalement utilisés avec les stations de 1ère détente pour indiquer le niveau de remplissage des bouteilles Ils peuvent être raccordés au système de signalisation BarAL SI

Conçu pour :

Gaz comprimés

Les + qui font la différence

Faciles à utiliser et sûrs : Dégraissé Oxygène. Montage aisé avec raccord coudé. Conforme à : PED 97/23/EC , EMC 2004/108/EC, Directive ATEX 94/9/EC, EN 61326.

Encombrement

Poids net : 120 g


Raccordement

Raccordement d'entrée : G 1/4" mâle

Produits

Référence	Désignation courte	Gaz	Matériau
131690	TRANSMETTEUR BDS-17600 EX 400 BAR ATEX	CnHm, Gaz inertes, H2, O2	Acier inoxydable

Options

	Référence	Désignation longue
	16407	Raccord intermédiaire coudé G 1/4 BSPP F - Ø 16 x 1,336 SI M 200 bar Laiton