

DÉTENDEURS DIM 200-25-50



- Détendeur Haute Pression - Simple détente
- Montage sur bouteille 200 bar
- Adapté aux gaz purs, mélanges et corrosifs
- En acier inoxydable

Laboratoires et Analyses

Domaines d'application

Les détendeurs **DIM** sont utilisés dans les laboratoires et les unités de production pour les gaz étalons, gaz vecteurs, création d'atmosphères...

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz purs jusqu'à N60 dont ALPHAGAZ™ 1 & 2, Mélanges réactifs

A l'exception de :

Dioxyde de carbone

Spécifications

Le clapet attelé à la membrane renforce l'étanchéité. Il diminue les risques de montée en pression et améliore la durée de vie de l'appareil.

Pression maximale d'entrée à 15°C...200 bar

Pression de sortie2 à 25 bar

Débit nominal en azote50 Nm³/h*

Pression de début d'ouverture35 bar

Taux de fuite intérieur/extérieur ≤ 3x10⁻⁹ mbar.l/s d'hélium, Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.

*garanti à la pression de sortie maximale P2 jusqu'à une pression d'entrée P3 = 2P2 + 1 bar.

Matières

Corps.....	Acier inoxydable 316L
Siège	Acier inoxydable 316
Clapet.....	Acier inoxydable 316L garni PTFCE
Membrane	Hastelloy C®
Filtre	Monel 400®
Soupape.....	Acier inoxydable/FKM

Joint PTFCE

Monel® est une marque déposée de Special Metals Corporation, Hastelloy® est une marque déposée de Haynes International, Inc.

Les + qui font la différence

Hautes performances :

Pas de risque de contamination car pas de ressort et de filetage dans le flux gazeux.

Grande sécurité d'utilisation :

La deuxième entrée permet le raccordement direct du système de purge.

Coiffe étanche et collectable.

INFO +


Pour la mise en œuvre des gaz corrosifs et des mélanges réactifs, utiliser les systèmes de purge et les armoires étanches appropriés

Alerte Sécurité

⚠ Attention ! En cas d'utilisation avec des gaz corrosifs et toxiques, respecter les procédures de purge des équipements.

Encombrement

Longueur (L) : 176 mm
Hauteur (H) : 120 mm
Profondeur (D) : 150 mm
Ø1 : 66 mm
Ø2 : 50 mm
Poids net : 2 kg



Manuel d'emploi

OP 150 - DIM

Raccordement

Raccordement d'entrée : Raccord HP selon le type de gaz
Raccordement de sortie : 2 ports de sortie G 3/8 BSPP femelle
Raccordement soupape : Raccord double bague en acier inoxydable 6mm

Description du raccordement :

Double Bague Inox à sertir sur tube Ø ext 6 mm ou 1/8" ou olive pour tuyau souple de Ø int 4 à 6 mm. Event couvercle NPT 1/8" femelle. Autres possibilités : consulter le guide de choix des raccords.



Configuration du modèle



Les détendeurs sont livrés avec un raccord d'entrée haute pression adapté au type de gaz mis en œuvre et un ou plusieurs raccords de sortie (à monter selon les cas). Ils sont équipés d'origine de deux manomètres haute pression et basse pression et d'une soupape collectable.

Produits


Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Forme du raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
15514	DET DIM 200-25-50 NF J - KIT N°2	Corrosifs, Toxiques	200 bar	25 bar	50 Nm³/h	NF J		KIT N°2	Acier inoxydable
87055	DET DIM 200-25-50 TYPE B8 - KIT N°2	H2, Gaz inflammable / mélange	200 bar	25 bar	50 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 1	Serrage à la clé Inox	KIT N°2	Acier inoxydable






Options

	Référence	Désignation longue
	16532	Raccords Inox G3/8 BSPP Mâle *Kit N°2 DB Ø Ext. 1/8" et 6 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16558	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Inox *Joint plat PTFCE

	Référence	Désignation longue
	16562	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16564	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 3/8" Inox *Joint plat PTFCE

Courbe de débit



	Référence	Désignation longue
	16565	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" Inox *Joint plat PTFCE
	16566	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" Inox *Joint plat PTFCE
	16567	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16569	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 12 mm Inox *Joint plat PTFCE
	19207	DéTECTEUR DE FUITE AEROSOL "1000 BULLES"