




ALbee™ Flame / Weld / Cool / Fly

RÉFÉRENCES
v.16 - 2021





Toutes les bouteilles ALbee intègrent une tête MINITOP, entretenue et contrôlée par AIR LIQUIDE à chaque remplissage.



Sécurité et ergonomie


La poignée anti-choc protège le détendeur et ses instruments.

Sa forme facilite la manipulation de la bouteille



Raccord rapide

Les flexibles sont rapidement connectés sans outillage




Réglage facile du débit

Le volant gradué permet un réglage rapide du débit désiré



Visualisation permanente

Le manomètre permet de vérifier le contenu de la bouteille



Coupure rapide du gaz ON/OFF

Le levier On/Off évite fuites et gaspillages d'une mauvaise fermeture

Avantages:

économie d'argent:

- Pas de facture de location
- Pas d'achat de détendeur
- Pas de réparation sur détendeurs
- Pas de perte de gaz due à un robinet mal fermé grâce au levier ON/OFF

gain de temps:

- Utilisation de raccords rapides
- Levier ON/OFF
- Volant de réglage de débit
- Installation et mise en service rapide

pression sécurisée:

- protection complète du détendeur grâce au chapeau en polyamide renforcé
- levier de fermeture rapide ON/OFF qui permet une coupure rapide de l'arrivée du gaz
- positions ouvert (ON) / fermé (OFF) facilement identifiables

manipulation plus facile:

- les bouteilles ALbee sont très compactes
- les bouteilles ALbee sont facilement transportables



Weld Argon

Ar 100% - MIG / TIG / PLASMA




Weld ArMix

Ar 85% + CO2 15% - MAG



Weld ArMix 2% CO2

Ar 98% + CO2 2% - MAG INOX



Emballage :
Taille emballage :
Pression maximum :
Quantité de gaz :
Durée d'utilisation (*) :
Matière emballage :
Poids emballage vide :
Hauteur totale :
Diamètre extérieur :

S5	S11	S13
5 litres	11 litres	13 litres
200 bar	300 bar	300 bar
1 m ³	3,4 m ³	4,1 m ³
70 minutes	280 minutes	340 minutes
aluminium	acier	acier
10 kg	21 kg	19 kg
69 cm	77 cm	83 cm
14 cm	18 cm	19 cm

S5	S11	S13
5 litres	11 litres	13 litres
200 bar	300 bar	300 bar
1 m ³	3,7 m ³	4,4 m ³
80 minutes	310 minutes	360 minutes
aluminium	acier	acier
10 kg	21 kg	19 kg
69 cm	77 cm	83 cm
14 cm	18 cm	19 cm

S13
13 litres
300 bar
4 m ³
330 minutes
acier
19 kg
83 cm
19 cm

RÉFÉRENCES BELUX

Nouvelle bouteille :
Recharge :

S5	S11	S13
151668	147304	164095
A2005	A2011	A2003

S5	S11	S13
151670	147327	164099
A2605	A2611	A2673

S13
184472
A2533

(*) Pour un débit moyen de 12 l/min.



DUO S11

le "tout en un" compact pour chantiers mobiles ou dans la construction

- Chauffagistes
- Services de maintenance
- Garagistes
- Applications soudage, brasage, coupage.



51 cm
97 cm
43 kg
75 cm
2,3 m³
1,75 kg
14 heures

MINITOP™ S05

portable et rétractable pour faciliter vos travaux d'installation, rénovation

- Plombiers
- Chauffagistes
- Services de maintenance
- Garagistes
- Applications soudage, brasage.



41 cm
100 cm (*)
24 kg
66 cm
1 m³
0,8 kg
7 heures

DUO S03

le plus petit et plus compact pour réaliser vos petits travaux mobiles et difficiles d'accès

- Plombiers
- Chauffagistes
- Sanitaire
- Bricoleurs



37 cm
81 cm
20 kg
47 cm
0,5 m³
0,5 kg
3 h.30

Largeur totale du trolley de roue à roue :	51 cm
Hauteur totale du trolley avec armature :	97 cm
Poids total trolley + bout. pleines+kit soudage :	43 kg
Hauteur maxi des bouteilles :	75 cm
Capacité bouteille O2 sous pression 200 bar :	2,3 m³
Capacité bouteille AD sous pression 19 bar :	1,75 kg
Autonomie avec buse de 100 l/heure :	14 heures

RÉFÉRENCES BELUX

Nouveau poste sans kit :	159311
Nouveau poste avec kit de soudage :	
Nouvelle bouteille O2 :	151663
Nouvelle bouteille AD :	151665
Recharge O2 :	A1011
Recharge AD :	A1910

114392 (NL:162364)
90956
84011 (NL:151684)
84012 (NL:151664)
J1155 (NL:A1005)
J2175 (NL:A1905)


162366
162383
158264
151352
A1003
A1903




KIT DE SOUDAGE pour DUO S11 + DUO S03



KIT DE COUPAGE pour DUO S11



KIT DE SOUDAGE pour MINITOP™ S05



Adapté pour postes ALbee :

Tuyaux :

Raccords :

Chalumeau :

Buses :

Briquet :

Lunettes de protection :

RÉFÉRENCES BELUX

KIT :

FLAME DUO S11 et Duo S03

2x 5m de tuyau Ø 6,3mm

2 raccords rapides (AD et O2)

Chalumeau Farel 0Si avec anti-retour intégré

6 buses remplaçables (40, 63, 100, 160, 200, 250 l/h)

1 briquet

1 paire de lunettes de protection

163062

FLAME DUO S11

2x 5m de tuyau Ø 6,3mm avec anti-retour et «quickmatic fitting»

Set de «quickmatic fitting» à monter sur les raccords des tuyaux de coupe

Chalumeau coupeur Copel 0

Buse optionnelle

/

/

163063

MINITOP S05

2x 5m de tuyau Ø 6,3mm

2 raccords rapides (AD et O2)

Chalumeau Farel 0Si avec anti-retour intégré

6 buses remplaçables (40, 63, 100, 160, 200, 250 l/h)

1 briquet

1 paire de lunettes de protection

19157 (NL:163062)



ALbee™ COOL

Bouteilles azote avec un détendeur intégré
Applications: purger, rincer, soudure plastique...

ALbee™ Cool Azote

S5




0-50 BAR

S11



ALbee™ Cool R744

S11



DOUBLE VANNE



Emballage :	S5	S11
Taille emballage :	5 litres	11 litres
Pression réglable :	0-50 bar	0-50 bar
Quantité de gaz :	1 m ³	2,2 m ³
Connexion :	raccord standard 1/4 SAE	raccord standard 1/4 SAE
Matière emballage :	aluminium	acier
Poids emballage vide :	10 kg	18 kg
Hauteur totale :	69 cm	75 cm
Diamètre extérieur :	14 cm	18 cm
RÉFÉRENCES BELUX		
Pression réglable :	161032	158103
Quantité de gaz :	A4005	A4011

Emballage :	S11 TP
Taille emballage :	11 litres
Quantité de gaz :	8,25 kg
Poids emballage vide :	14,2 kg
Poids bouteille pleine :	22,7 kg
Hauteur totale :	737,5 mm
Diamètre extérieur :	14 cm
Matière emballage :	acier
Pression de remplissage :	50 bar à 15 degrés
Phase de gaz :	liquide et gazeuse
Vanne :	double M14
RÉFÉRENCES BELUX	
Nouvelle bouteille :	200604 (NL: 200920)
Recharge :	A5109 (NL: A5109)



ALbee™ FLY Les ballons d'hélium attirent tous les regards Pour chaque fête la bonne taille !

ALbee™ FLY Helium



	S3	S5	S11
Ballons latex(*)	Ø 25 cm :...55 Ø 30 cm :...30 Ø 50 cm :...6	Ø 25 cm :...100 Ø 30 cm :...60 Ø 50 cm :...12	Ø 25 cm :...220 Ø 30 cm :...125 Ø 50 cm :...24

	S3	S5	S11
Emballage :	2,5 litres	5 litres	11 litres
Taille emballage :	200 bar	200 bar	200 bar
Pression maximum :	0,5 m ³	1 m ³	2 m ³
Quantité de gaz :	acier	aluminium	acier
Matière emballage :	5,9 kg	7,9 kg	14,5 kg
Poids emballage vide :	47 cm	69 cm	77 cm
Hauteur totale :	12 cm	14 cm	18 cm
Diamètre extérieur :			

RÉFÉRENCES BELUX

Nouvelle bouteille :	161033	153343	153346
Recharge :	A6003	A6005	A6011

Utilisation

général de simplicité:



mise en service de la bouteille avec le levier marche/arrêt



enfiler et pincer le ballon sur la buse intégrée



tourner le régulateur de débit pour gonfler le ballon



tourner le régulateur en sens inverse avant de retirer le ballons et le nouer



le manomètre permet de visualiser le contenu de la bouteille

ALbee™ FLY

parfait pour chaque occasion:

■ pour les fêtes en famille:

- mariage,
- baptême,
- jubilé,
- anniversaire d'enfant,
- anniversaire de mariage

■ pour les occasions privées:

- garden party,
- soirée à thème,
- promotion,
- animation

■ pour les fêtes d'entreprise:

- inauguration,
- journée portes-ouvertes,
- cocktail,
- exposition.

Faites de vos fêtes un moment inoubliable !

(*) Nombre approximatif : divers facteurs (température, type de ballon, technique de remplissage) peuvent influencer le nombre de ballons

CONTACT

BENELUX NORD – BENELUX NOORD

AIR LIQUIDE B.V.
Strijp T, Building TQ
Achtseweg Zuid 151F
5651 GW Eindhoven
Tel.: 0031 40 2503 503

BENELUX CENTRE – BENELUX CENTER

L'AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.
Diamantstraat, 10
B-2200 HERENTALS
Tel. : 0032 (0)3.303.99.41

BENELUX SUD – BENELUX ZUID

L'AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.
Avenue du Parc Industriel, 129
B-4041 MILMORT
Tél. : 0032 (0)2.793.38.41

L'AIR LIQUIDE LUXEMBOURG S.A.-N.V.

Zoning Industriel du PED – BP 20
L-4801 RODANGE
Tél. : 00352 (0)208.811.37

www.airliquide-benelux.com

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 68 000 collaborateurs, le Groupe répond aux besoins de plus de 3 millions de clients et de patients.

